

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 28
Set verende stiften	259047 2
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	50 mm
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	A40T PDUNR/L15
Verenset	259044 2
Kniehefboomschroef	259018 7
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
Kniehefboom	259015 8
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte $L_2$	38,5 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 8	259015 8
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500