

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 3
Koplengte L ₁	28 mm
Verenset	259044 4
Kniehefboomschroef	259018 6
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Kniehefboom	259015 7
ISO-code houder	PDJNR/L 2020K11
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Onderlegplaat	259031 7
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 4	259044 4
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Onderlegplaat Type 7	259031 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom Type 7	259015 7
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500