

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 7
Verenset	259044 2
Koplengte L ₁	35 mm
Onderlegplaat	259031 28
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	PDJNR/L 2525M15
Schachtgrootte	25 mm
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 8
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Kniehefboom Type 8	259015 8
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500