

**Aanslagketting 2-delig, Nuttige lengte: A1m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086425 A1
GTIN	4032378141616
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).

Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting. Aanslagkettingen **in te korten**. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

**Opmerking:**

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte	1 m
Ketting-Ø	6 mm
Belastbaarheid WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	1600 kg
Belastbaarheid WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1120 kg
Producttype	Aanslagketting

