

Garant

Klemhouders gebogen – buiten 90°, rechts, Schachtbreedte b: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273805 20
GTIN	4045197499974
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L₁: 20,5 mm

Totale lengte L: 135 mm

L₂: 33 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische beschrijving

L ₂	33 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Koplengte L ₁	20,5 mm
Schachtbreedte b	20 mm

Totale lengte L	135 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50