

**Garant****Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2:  
41/53mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273813 41/53
GTIN	4045197577238
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

**Toepassing:**

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

**Reservedeel:**

Spanschroef nr. 279815 9.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale  $\emptyset$  voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale  $\emptyset$  voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte  $w$ : 2 mm

maximale snijdiepte  $t_{\max}$ : 13 mm

**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte $t_{\max}$	13 mm
minimale 1e insteek- $\varnothing D_1$	41 mm
maximale 1e insteek- $\varnothing D_2$	53 mm
Inzetsoort	links
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder

---

## Accessoires

Klemschroef	279910
Klemschroef Type 9	279815 9