

Garant**Boorstang, rechts, Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273810 25
GTIN	4045197500021
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273812; 273815; 273817; 273826.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Schacht-Ø D_s: 25 mm

Middenverplaatsing L₃: 15 mm

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 213 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	38 mm
Middenverplaatsing L ₃	15 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Totale lengte L	213 mm

Schacht-Ø D _s	25 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Klemschroef Type 9	279815 9
Klemschroef	279910
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600