

Garant**Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik Insteek D1 / D2:
105/143mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 273813 105/143 |
| GTIN | 4045197577276 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 – 50% verlagen.

Steekbreedte w : 2 mm

maximale snijdiepte t_{\max} : 13 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------|
| minimale 1e insteek- \varnothing D_1 | 105 mm |
| maximale snijdiepte t_{\max} | 13 mm |
| maximale 1e insteek- \varnothing D_2 | 143 mm |
| Inzetsoort | links |
| Steekbreedte w | 2 mm |
| Producttype | Snijplaathouder |

Accessoires

| | |
|--------------------|----------|
| Klemschroef Type 9 | 279815 9 |
| Klemschroef | 279910 |