


Garant**WCHX 130508, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268496 ALU
GTIN	4045197471000
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 26.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 26 mm

Soort: HU70AL

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 300 - 600 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 180 m/min

Technische beschrijving

Type	ALU
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	300 - 600 m/min
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	K
Hoekradius	0,2 mm
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	180 m/min
Soort	HU70AL
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 130508
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	26 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien