

duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 20F1



Bestelgegevens

Bestelnummer	290405 20F1
GTIN	662600444136
Artikelklasse	29J

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Opmerking:

- Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
- Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.
- Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
- BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
- Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 505 mm

Spiebaanbreedte: 20 mm

Spiebaandiepte: 4,9 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 65 - 75 mm

Uitdiepslag in staal: 25 - 150 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 4000 kg

Technische beschrijving

Aantal doorgangen	4
Brootslengte	505 mm
voor boring-Ø volgens DIN 6885	65 - 75 mm
Uitdiepslag in staal	25 - 150 mm
Spiebaandiepte	4,9 mm
Rugbreedte	25,72 mm
Spiebaanbreedte	20 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	4000 kg
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		