

## duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 5B1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290405 5B1
GTIN	662600444044
Artikelklasse	29J

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

#### Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

#### Opmerking:

- **Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.**
- **Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**
- **Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**
- **Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 172 mm

Spiebaanbreedte: 5 mm

Spiebaandiepte: 2,3 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 12 - 17 mm

Uitdiepslag in staal: 8 - 42 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 850 kg

## Technische beschrijving

voor boring- $\varnothing$ volgens DIN 6885	12 - 17 mm
Uitdiepslag in staal	8 - 42 mm
Spiebaanbreedte	5 mm
Spiebaandiepte	2,3 mm
Rugbreedte	6,46 mm
Brootslengte	172 mm
Aantal doorgangen	2
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	850 kg
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		

## Accessoires

Opvulstuk voor broots nr. 290405 – 407 Type 5B1

290410 5B1