

Garant
MicroClamp cilindrisch, L = 160, Type: 0,2-3

Bestelgegevens

Bestelnummer	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Artikelklasse	31H

Omschrijving
Uitvoering:

- Voor rechts- en linksom draaien.
- Rondloop $\leq 0,005$ mm.
- Over te brengen draaimoment 7 Nm.
- Toegestaan toerental 60000 1/min.
- Bediening vanaf de zijkant.
- Toegestaan aanhaalmoment 2 Nm.
- Spanbereik 0,2 – 3,4 mm.

Levering:

Inclusief spansleutel met dwarsgreep.

Verspaningsstrategie: HSC

Schachttolerantie: h6

Schacht-Ø d: 16 mm

Spanbereik Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Buiten-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Reservespansleutel: 627425 2

Technische beschrijving

Reservespansleutel	627425 2
Schacht-Ø d	16 mm
Spanbereik Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm
Buiten-Ø D	19 mm

Schachttolerantie	h6
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 18000 min ⁻¹
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Microboorhouder