

Garant**Krimphouder, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302310 32
GTIN	4045197288776
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Ø D ₂	44 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	53 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrebout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrebout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Speciale aantrebout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantreboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantreboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50

Spansleutel voor aantrebouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrebout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50