

**Garant**

**Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 16/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302410 16/4
GTIN	4045197435286
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

**Zonder** lengte-instelschroef, **kort**.

**Toepassing:**

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Maximaal toegestaan toerental 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Schacht-Ø d	16 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Producttype	Verlengstuk