



Blindboorbeitel rechts overeenkomstig DIN 4954, HSS E, Schacht-Ø: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	296400 10
GTIN	4069515024686
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Alle afmetingen **gelast**.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, gemiddelde snijsnelheden.

HSS/E – Op alle draaibanken bij enkelstuks- en serieproductie. Deze draaibeitels hebben een grote verspaningscapaciteit en zijn breukvast, ook bij grote spaandieptes, onderbroken snede of bij materialen met hoge trekvastheid.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	10 mm
voor boringen vanaf Ø	20 mm
Totale lengte	160 mm
Snijmateriaal	HSS E
Producttype	Draaibitel