



Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL, Type: GLL12V



Bestelgegevens

Bestelnummer	468490 GLL12V
GTIN	4053423303292
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Groene kruislijnen voor optimale zichtbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden. Dankzij de met rubber versterkte behuizing en beschermklasse IP65 zijn de lasers geschikt voor robuust gebruik op bouwterreinen en staan ze garant voor een lange levensduur. Comfortabele, snelle en veilige bevestiging dankzij universele houder LB 10 professional met zeer sterke magneten. Dankzij de duale voeding kan naadloos worden geschakeld tussen Li-ion-accu en alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijden ontstaan.

Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehooren).

Functie:

IP65: Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

12V-Li-ion-accu, snellader, universele houder LB 10, plafondklem, laserrichtbord, tas en L-Boxx.

Technische beschrijving

Lengte	162 mm
--------	--------

Hoogte	139 mm
Kleur van de laser	groen
Nivelleerbereik	± 4 graden
Aantal inbegrepen accu's	1
IP-klasse	IP 65
Serie	GLL
Aansluiting	Bluetooth®-interface
Accuspanning	12 V
Accucapaciteit	2 Ah
Statiefschroefdraad	1/4 inch
Statiefschroefdraad	5/8 inch
Bereik met ontvanger	100 m
Maximale afwijking	± 0,3 mm/m
Verpakking	Transportkoffer
Laserklasse	2
Accutype	Lithium-ion
Bereik	30 m
Breedte	89 mm
Gewicht	960 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Kruislijnlaser