

## duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 3A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290420 3A
GTIN	662600555108
Artikelklasse	29J

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Maat 4B1 tot 8C1 bovendien met afschuining 45°.**

Voor het afbramen van scherpe spiebaankanten.

**Toepassing:**

Voor het rationeel vervaardigen van spiebanen volgens DIN 6885 in een doorgang.

**Opmerking:**

- **Voor maat 2A nr. 290405 2A gebruiken.**
- **Passingen P9 en H9 op aanvraag leverbaar.**
- **Na 1/3 en 2/3 van de doorgang de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 197 mm

Spiebaanbreedte: 3 mm

Spiebaandiepte: 1,4 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 8 - 10 mm

Uitdiepslag in staal: 6 - 25 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 400 kg

### Technische beschrijving

Spiebaanbreedte	3 mm
voor boring-Ø volgens DIN 6885	8 - 10 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	400 kg
Brootslengte	197 mm
Spiebaandiepte	1,4 mm
Uitdiepslag in staal	6 - 25 mm
Rugbreedte	3,25 mm
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		