



Momentsleutel met omschakelbare ratel, Type: 50-3/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	656210 50-3/8
GTIN	4013288219671
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuuste, eenarmige momentsleutel (aandrijfvierkant 1/2 inch) met ergonomisch 2-componentenhandvat en omschakelbare ratel met 45 tanden. Het eenvoudig instellen en vastzetten van de voorgeschreven waarde wordt gegarandeerd door een hoorbare en voelbare inschakeling wanneer de schaalwaarde is bereikt en door goede afleesbaarheid op hoofdschaal en fijne schaal. Duidelijk hoorbaar en voelbaar ontkoppelmecanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment. Voor rechtsom aanhalen. **Maateenheid: Nm, lbfft.**

Functie:

De sleutel ontkoppelt met een 'dubbel signaal' (duidelijk hoor- en voelbaar) en is meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

van de weergegeven waarde **alleen bij rechtsom aanhalen: $\pm 3\%$.**

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
-------------------------------------	------------------

Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
maximaal draaimoment	50 Nm
Feedback	akoestisch signaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	1056 g
Weergave	analoog
Meetmethode	Draaimoment
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 3 \%$
Draaimomentbereik	10 - 50 Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aflezings omschakelbaar	lbfft
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Totale lengte L	395 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,25 Nm
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/656210-50-3/8>
