

Garant**Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302414 25/8
GTIN	4045197436207
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Zonder lengte-instelschroef, **kort** en **met koelkanaalboringen** (niet afsluitbaar).

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Ø D₂: 19 mm

Technische beschrijving

Ø D ₂	19 mm
Schacht-Ø d	25 mm
Boring-Ø D ₁	8 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Producttype	Accessoires voor krimphouder

