

**Garant****Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302414 25/10
GTIN	
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

**Zonder** lengte-instelschroef, **kort** en **met koelkanaalboringen** (niet afsluitbaar).

**Toepassing:**

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Maximaal toegestaan toerental 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Schacht-Ø d	25 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Producttype	Verlengstuk