

**Garant**

**Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302416 32/10
GTIN	4045197436146
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

**Zonder** lengte-instelschroef, **lang**.

**Toepassing:**

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

**Opmerking:**

Maximaal toegestaan toerental 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Totale lengte L	300 mm
Productnaamattribuut	L = 300 mm
Producttype	Verlengstuk