

Garant**Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302414 32/12
GTIN	
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Zonder lengte-instelschroef, **kort** en **met koelkanaalboringen** (niet afsluitbaar).

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	24 mm
Schacht-Ø d	32 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Producttype	Verlengstuk