



Haakse slijper, Type: WEBA20125Q



Bestelgegevens

Bestelnummer	077132 WEBA20125Q
GTIN	4061792207202
Artikelklasse	03D

Omschrijving

Uitvoering:

U definieert de limiet - niet uw machine.

Met apparaten van 850 tot 2000 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.

- **Handige hoekslijpmachine van 2000 watt voor industrieel gebruik: met borstelloze motor voor maximale productiviteit en een ongeëvenaarde levensduur.**
- **Zeer efficiënte, servicevrije Marathon brushless-motor: gepatenteerde koeling en innovatieve stofbescherming voor de 3-voudige levensduur van borstelmotoren.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Technische beschrijving

Wattage	2000 W
Kabellengte	4 m
Onbelast toerental	11000 min ⁻¹
Gewicht	2,6 kg
Bijzonderheid	Snelwisselsysteem
Artikelomschrijving producent	WEBA 20-125 Quick BL
Producttype	Haakse slijper

