

Garant

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302416 32/14
GTIN	4045197436160
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Zonder lengte-instelschroef, **lang**.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Ø D ₂	27 mm
Boring-Ø D ₁	14 mm
Schacht-Ø d	32 mm
Totale lengte L	300 mm
Productnaamattribuut	L = 300 mm
Producttype	Verlengstuk