

Garant**Master Mute wisselsnijkop links, voor DN.. Wisselplaten****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265115 25/11
GTIN	4069515031844
Artikelklasse	29E

Omschrijving**T.b.v.:**

Trillingsdempende boorstangschachten nr. 265060 – 265076.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Serie	Master Mute
Kniehefboomschroef	259018 20
Totale lengte L	23 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	34 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Middenverplaatsing L ₃	19 mm
Kniehefboom	259015 20
Schacht-Ø D _s	25 mm

Aantal koelkanalen	3
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265115-25/11>