

Garant**Master Mute wisselsnijkop links, voor DN.. Wisselplaten****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265115 40/15
GTIN	4069515031868
Artikelklasse	29E

Omschrijving**T.b.v.:**

Trillingsdempende boorstangschachten nr. 265060 – 265076.

Technische beschrijving

Totale lengte L	26 mm
Serie	Master Mute
Onderlegplaat	269005 14
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Kniehefboomschroef	259018 18
Middenverplaatsing L ₃	30 mm
Kniehefboom	259015 19
Minimale voorboor-Ø D _{min}	50 mm
Plaatafmeting	15 mm

Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal koelkanalen	3
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/265115-40/15>