

Garant**Ministiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: A0613****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546906 A0613
GTIN	4069515032032
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	3 mm
Koplengte	13 mm
Totale lengte	43 mm
Serie	Master Uni
Kop-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Cilinder
Snijmateriaal	HM
Lange schacht	nee
Producttype	Stiftfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		