

Garant

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302412 32/14 |
| GTIN | 4045197436030 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Met lengte-instelschroef, **kort**.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------------|
| Schacht-Ø d | 32 mm |
| Boring-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Totale lengte L | 160 mm |
| Productnaamattribuut | L = 160 mm |
| Producttype | Verlengstuk |