

**OZ-spantanghouder, SK 50, Spanbereik: 4-32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302462 4-32
GTIN	4250122600060
Artikelklasse	36E

Omschrijving**Uitvoering:**

Kogelgelagerde dopmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

Accessoires:

OZ-spantangen nr. 309540 – 309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 – 25, haaksleutel nr. 628400.

Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	68/75
Reserve-spanmoer nr. 309670	4 - 32
Spanbereik	4 - 32 mm
Afkoppellengte A-maat	73 mm
Schroefdraad M	M24
Totale lengte L	200 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Span-Ø D ₁	4-32 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	DIN 2080

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 25 mm	309560 25
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 16 mm	309560 16
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 22 mm	309560 22
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 20 mm	309560 20
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
OZ-spanmoer Spanbereik van spanklem 4-32 mm	309670 4-32
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 14 mm	309560 14
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 10 mm	309560 10
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 18 mm	309560 18
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 12 mm	309560 12

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 32 mm	309560 32
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 30 mm	309560 30
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 28 mm	309560 28
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50