



Digitale meetklok met touchscreen aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434315 50
GTIN	4059192066369
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave).

Voorzijde van gehard glas met **slijtvrij touchscreen**, 3 PRESET-waarden, LED-kleurendisplay afhankelijk van tolerantiemodus.

Functie:

PRESET, tolerantie, ABS (weergave kan op nul worden ingesteld zonder de relatie tot PRESET te verliezen), factor (vermenigvuldiger voor meetweg), LOCK-functie (toetsvergrendeling in menu). Gegevensoverdracht mogelijk. IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Datakabel nr. 498941.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Behuizing-Ø	58,4 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	C1
IP-klasse	IP 42
dikte van de behuizing	35,8 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezings omschakelbaar	0,0005 mm
Aflezings omschakelbaar	0,00002 inch
Meetkracht	1,25–2,70 N
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,007 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Oog aan achterwand behuizing	nee
Norm	Fabrieksnorm
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Meetsklok