



Digitale meetklok met touchscreen aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 12,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met **zeer grote** cijferweergave en geïntegreerde tolerantieweergave. Extra analoge schaalweergave met tolerantiegrenswaarden.

Voorzijde van gehard glas met slijtvrij touchscreen, 3 PRESET-waarden, LED-kleurendisplay afhankelijk van tolerantiemodus.

Dynamische meetfuncties (MAX / MIN / MIN-MAX): voor rondloop- en vlakheidscontrole of het bepalen van het omkeerpunt.

Functie:

PRESET, tolerantie, ABS (weergave kan op nul worden ingesteld zonder de relatie tot PRESET te verliezen), factor (vermenigvuldiger voor meetweg), LOCK-functie (toetsvergrendeling in menu). Gegevensoverdracht mogelijk. IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Datakabel nr. 498941.

Technische beschrijving

Meetkracht	0,65–0,90 N
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	0,00002 inch
IP-klasse	IP 42
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 mm
dikte van de behuizing	35,8 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Opspansnacht-Ø h6	8 mm
Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	58,4 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Oog aan achterwand behuizing	nee
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Meetklok

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/434304-12,5>