

Garant**Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302412 32/16
GTIN	4045197436047
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Met lengte-instelschroef, **kort**.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Ø D ₂	27 mm
Schacht-Ø d	32 mm
Boring-Ø D ₁	16 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Producttype	Verlengstuk