



Slagschroefmachine 18 V, accu-slagschroefmachine



Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. **REDLINK PLUS™-elektronica** – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen. Met 18 FUEL™ ONEKEY™ 1 inch-accu-slagschroefmachine met borgveer levert tot 2576 Nm aanhaalmoment en vervangt kabel-, benzine- en persluchtapparaten. DRIVE CONTROL maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.

Voordeel:

DRIVE CONTROL™.

Levering:

Inclusief 1x M18 Forge™ 12 Ah, lader, HD-box.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073814 – 073816, 073827 en 073840.

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment 1e niveau	1180 Nm
Energievoorziening	Accuvoeding
Accucapaciteit	12 Ah
Maximaal draaimoment 4e niveau	2576 Nm
Aantal slagen 2e niveau	0 - 930 min ⁻¹
Gewicht	11,1 kg
Aantal slagen 3e niveau	0 - 1200 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 3e niveau	1966 Nm
Aantal slagen 1e niveau	0 - 750 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Typisch gebruik	Heavy Duty
App-aansluiting	OneKey
Aantal slagen 4e niveau	0 - 1440 min ⁻¹
Artikelomschrijving producent	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Gereedschapsopname afmeting	1 inch
Accutype	Lithium-ion
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M42
Aantal inbegrepen accu's	1
Maximaal draaimoment 2e niveau	1254 Nm
Accuspanning	18 V
Producttype	Slagschroefmachine