

Garant GRIDLINE

Laptopkast, Aantal vakken / type: 9/DE



Bestelgegevens

Bestelnummer	944460 9/DE
GTIN	4069515037594
Artikelklasse	91K

Omschrijving

Uitvoering:

Laptop-/telefoonkast met 9 afzonderlijk afsluitbare vakken. In elk vak zijn twee 230 V AC aansluitingen met 2 contactdozen type F aanwezig. Aan de achterzijde bevindt zich de stroomaansluiting met 1,5 m lange kabel, stekker Duitse uitvoering type F. Achterwand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van GARANT easyFix-haken en -houders. Legborden en kastbodem met perforaties voor ventilatie.

Norm:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, vakdeuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Aantal vakken	9
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal contactdozen type F	18
Diepte in G	20

Nominale spanning	250 V
Breedte	400 mm
Contactdoos type	F
Stekkertype ingang	F
Hoogte	2000 mm
Diepte	500 mm
Per compartiment nuttige hoogte	209 mm
Gewicht	46 kg
Ingrijphoogte vak	162 mm
Ingrijpbreedte vak	340 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Nuttige breedte	395 mm
Nuttige diepte	430 mm
maximaal aansluitingsvermogen	3,6 kW
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Acculaadkast