



Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 150-175mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428931 150-175
GTIN	4059192064952
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Binnenschroefmaten met voorgespannen gevoeligheidsratel, snelle metingen per spindelspoed 1,5 mm. Praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door symbolen, ABS.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	132 mm
Maximale afwijking	0,007 mm
IP-klasse	IP 65
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Knoopcel
Meetbereik	150 - 175 mm

Aflezing	0,001 mm
Maat a	0,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/428931-150-175>