



Digitale binnenschroefmaatset met gegevensuitgang en i-wi, Meetbereik: 6-12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428942 6-12
GTIN	4059192065218
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Binnenschroefmaten met voorgespannen gevoeligheidsratel, snelle metingen per spindelspoed 1,5 mm. Praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door symbolen, ABS. Aanvullend met geïntegreerd draadloos systeem i-wi voor een eenvoudige overdracht van de meetgegevens naar iedere pc.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428932 met bijbehorende instelringen.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.
i-wi stick ontvanger nr. 498912 gr. STICK.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
Aantal meetkoppen	3
Aantal instellingen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Batterijtype	Knoopcel
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 65
Meetbereik	6 - 12 mm
Instelring-Ø	8/10 mm
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/428942-6-12>