



Digitaal binnen-snelmeetgereedschap met gegevensuitgang, Meetbereik: 70-85mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428933 70-85
GTIN	4059192065393
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-binnenschroefmaten resp. binnen-snelmeetgereedschap met draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Binnen-snelmeetgereedschap met hendelrugtrekking over het hele meetbereik. Groot draaibaar (270°) touch-display met praktische meetfuncties, bijv. 3 PRESET, tolerantieweergave door 3-kleurige led en symbolen op het display, ABS.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, datakabel nr. 498941, instelringen nr. 484030, spanplaat voor beugelschroefmaatstaander nr. 428951.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Standaardmeetdiepte	97 mm
Meetbereik	70 - 85 mm
IP-klasse	IP 65

Energievoorziening	Batterijvoeding
Maximale afwijking	0,005 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maat a	0,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/428933-70-85>