

Garant

Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Artikelklasse	31A

Omschrijving

Uitvoering:

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Zonder lengte-instelschroef, **kort** en **met koelkanaalboringen** (niet afsluitbaar).

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Koelkanaalboring: niet afsluitbaar

Ø D₂: 14 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	20 mm
Boring-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	14 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Producttype	Accessoires voor krimphouder

