

Garant**Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302412 25/10
GTIN	4045197435972
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK).

Met lengte-instelschroef, **kort**.

Toepassing:

Voor het gebruik in krimphouders, hydrohouders en ER-spantanghouders.

Opmerking:

Maximaal toegestaan toerental 8000 min⁻¹.

Technische beschrijving

Boring-Ø D ₁	10 mm
Schacht-Ø d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Totale lengte L	160 mm
Productnaamattribuut	L = 160 mm
Producttype	Verlengstuk