

**Graveerstaal, VHM, D×Lengte: 6X80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	295050 6X80
GTIN	4045197188298
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Volhardmetaal. Graveerstaal met rechte snijkant. Precisie-rondgeslepen met maximale rondloopfout 0,005 mm. Halvering voorgeslepen. **Schachttolerantie tot diameter 8 mm = h7.**

Toepassing:

Voor het graven en kopiëren in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw.

Technische beschrijving

Lengte	80 mm
Ø D	6 mm
Snijlengte	6 mm
Snijmateriaal	VHM
Producttype	Toolbit