

**Graveerstaal, VHM, D×Lengte: 2X40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Volhardmetaal. Graveerstaal met rechte snijkant. Precisie-rondgeslepen met maximale rondloopfout 0,005 mm. Halvering voorgeslepen. **Schachttolerantie tot diameter 8 mm = h7.**

Toepassing:

Voor het graven en kopiëren in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw.

Technische beschrijving

Ø D	2 mm
Lengte	40 mm
Snijlengte	3 mm
Snijmateriaal	VHM
Producttype	Toolbit