



Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Xtra, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	082006 4
GTIN	4250004112506
Artikelklasse	04S

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige ultrasone reiniging van de Elmasonic xtra-serie voor intensief gebruik.

- **Meer ultrasoon effect dankzij automatische Dynamic-functie.**
- **Inschakelbare Eco-modus voor behoedzame reiniging en energiebesparing.**
- **Geïntegreerde Sweep-functie voor een gelijkmatige geluidsverdeling in het reinigingsbad.**
- **Individuele tijd- en temperatuurregeling.**
- **Overzichtelijk spatwaterbestendig bedieningspaneel.**
- **Automatische veiligheidsuitschakeling.**

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag. De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101. Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.

Technische beschrijving

Apparaatlengte	435 mm
Apparaatbreedte	215 mm
Artikelomschrijving producent	Xtra 40
Gewicht	6,8 kg
Lengte inzetkorf	195 mm

Gegevensblad

Volume	5 l
Ultrasoon piekvermogen	560 W
aanbevolen werkvolume	4 l
Breedte inzetkorf	105 mm
Verwarmingsvermogen	400 W
Nominale spanning	220 - 240 V
Reinigingsbak hoogte	150 mm
Producttype	Ultrasoon reinigingsapparaat