



Frontgrijptang TwinGrip® gezwart, met beklede grepen, Totale lengte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	705993 200
GTIN	4003773087250
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale, extra slanke kopvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen. **Doorgestoken scharnier** (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Tandfijnverstelling via geveerde drukknop, voor het nauwkeurig aanpassen van de grijpwiidte. Frontgrijp- en zijgrijpfunctie. Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, tanden bovendien inductief gehard (ca. 61 HRC).

Handvatten met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

Toepassing:

Veilig frontaal grijpen ook van vlakke werkstukken dankzij driepunts-aanzet. Grijpen, vastdraaien en losdraaien ook van veredelde schroefkoppen en versleten bouten en schroeven.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Serie	TwinGrip®
Aantal standen fijninstelling	5
Spanwijdte voor zeskant	22 mm
Bekbreedte	11 mm
Spanwijdte voor pijpen	7/8 inch
Beklengte	27 mm

Uitvoering bekken	3-punts-aanzet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadium-electrostaal
Producttype	Pijpgriptang