


SCMT 120408 Set van 10 stuks, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	260796 HBX130
GTIN	4045197670687
Artikelklasse	22D

Omschrijving

SCMT 120408 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,08 - 0,36 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Voeding f	0,08 - 0,36 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Soort	HBX130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal