

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260922 12/11
GTIN	4045197653437
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	9 mm
ISO-code houder	AH12M STFCCR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	14 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L_1	20 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Instelhoek κ	90 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500