

Garant

Garderobekast met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	949031 12
GTIN	4069515040464
Artikelklasse	91G

Omschrijving

Uitvoering:

De romp van de garderobekasten beschikt over kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1850 mm
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten

Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Breedte	1200 mm
Diepte	520 mm
Met andere lak leverbaar	ja
Schuin dak	nee
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Per compartiment nuttige hoogte	370 mm
Aantal compartimenten	12
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Norm	DIN 4547
Gewicht	114 kg
Naamplaat	ja
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Vakkenkast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/949031-12>