

Garant

Garderobekast met stiftcilinderslot, Aantal compartimenten: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	949021 2
GTIN	4069515040495
Artikelklasse	91G

Omschrijving

Uitvoering:

De romp van de garderobekasten beschikt over kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Achterwanden met ventilatiesleuven, deuren met handdoekhouder en naamplaat. De deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst.

Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Indeling met telkens 1 legbord (draagvermogen 40 kg).

Kledingstang met 3 haken per compartiment.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, **poedercoating**.

Opmerking:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Hoogte	1850 mm
--------	---------

Per kledingcompartiment nuttige hoogte	1188 mm
Diepte	520 mm
Naamplaat	ja
Aantal compartimenten	2
Ventilatiesleuven deur	nee
Per compartiment nuttige diepte	472 mm
Ventilatiesleuven achterwand	ja
Geschikt voor integraalhelm	ja
Per compartiment nuttige breedte	342 mm
Norm	DIN 4547
Met andere lak leverbaar	ja
Slot uitvoering	Stiftcilinderslot
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugeldeur
Per hoedenplank nuttige hoogte	370 mm
Aantal legborden vast	1
Gewicht	68 kg
Breedte	800 mm
Schuin dak	nee
Aantal kledingstangen	1
Onderbouw uitvoering	Aluminium poten
Materiaaldikte	0,9 mm
Deuropeningshoek	225 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Producttype	Garderobekast

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/949021-2>