

atlas®

Hoge veterschoen zwart FLASH 6805 XP®, S3, EU-schoenmaat: 44



Bestelgegevens

Bestelnummer	092021 44
GTIN	4043692430652
Artikelklasse	09B

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamische veiligheidsschoen FLASH met een bijzonder luchtdoorlatend, waterafstotend bovenmateriaal en naadloze voorkant. Hoge energieruggave dankzij INNOFLEX-systeem en dynamische bewegingsondersteuning. Ideaal voor harde industriële bodems. Breedte 10. Meerwijdtesysteem beschikbaar.

- **Sportline bovenmateriaal.**
- **Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.**
- **Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.**
- **Aluminium dop.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.**
- **MPU® INNOFLEX zoolsysteem met flex-groeven voor natuurlijk afolgedrag en cloudzone in het hielgedeelte om hoge schokkrachten op te vangen.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Gegevensblad

Materiaal veiligheidsneus	aluminium
Veiligheidsklasse	S3
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Kleur	zwart
EU-schoenmaat	44
Serie	FLASH
Doorloopzekerheid	Textiel
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Veiligheidsschoenen