

atlas[®]

Hoge veterschoen zwart FLASH 6905 XP[®] BOA, S3, EU-schoenmaat: 42



Bestelgegevens

Bestelnummer	092023 42
GTIN	4043692441429
Artikelklasse	09B

Omschrijving

Uitvoering:

Dynamische veiligheidsschoen FLASH met een bijzonder luchtdoorlatend, waterafstotend bovenmateriaal en naadloze voorkant. Hoge energieruggave dankzij INNOFLEX-systeem en dynamische bewegingsondersteuning. Ideaal voor harde industriële bodems. Breedte 10. Meerwijdtesysteem beschikbaar.

- **Sportline bovenmateriaal.**
- **Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.**
- **Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP[®] tussenzool.**
- **Aluminium dop.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.**
- **MPU[®] INNOFLEX zoolstelsel met flex-groeven voor natuurlijk afolgedrag en cloudzone in het hielgedeelte om hoge schokkrachten op te vangen.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met BOA-sluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap	Draaisluiting
Kleur	zwart
EU-schoenmaat	42
Materiaal veiligheidsneus	aluminium
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	FLASH
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Veiligheidsschoenen