

atlas®

Laag model schoen zwart FLASH 1305 XP®, S1P, EU-schoenmaat: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	092025 36
GTIN	4043692365794
Artikelklasse	09B

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen FLASH met high-tech-bovenmateriaal omsluit de voet precies en biedt de drager een onmiskenbaar comfort. Hoge energieruggave dankzij INNOFLEX-systeem en dynamische bewegingsondersteuning. Ideaal voor harde industriële bodems. Wijdte 10. Meerwijdtesysteem beschikbaar.

- **MESH-bovenmateriaal.**
- **Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.**
- **Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.**
- **Aluminium dop.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.**
- **MPU® INNOFLEX zoolstelsel met flex-groeven voor natuurlijk afolgedrag en cloudzone in het hielgedeelte om hoge schokkrachten op te vangen.**
- **clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.**
- **ESD-uitrusting.**

Laag model schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Technische beschrijving

Doorloopzekerheid	Textiel
-------------------	---------

Gegevensblad

Veiligheidsklasse	S1P
Serie	FLASH
Kleur	zwart
Materiaal veiligheidsneus	aluminium
Geslacht	Heren
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	36
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Reboundzool
Producttype	Laag model veiligheidsschoen